


容器整列機

URO-112



特 徴

- 省スペース化** 容器リフターと整列機本体を連結し、スペースをとりません。
- 広い汎用性** 品種切替アタッチメントは、容器に合わせて設計するため、多種多様な容器に対応できます。
- 品種切替の容易化** アタッチメント、シュートはワンタッチ交換式です。
- 高い供給安定性** 実績のある選別方式で連続的にコンベヤに供給します。
- 容器の清潔度を維持** ポケット内に入った容器は全て正立させ、操出しますので、長時間の滞留による汚れ及び擦りキズがつきません。



SEIKO CORPORATION


多種多様な容器に対応する省スペース容器整列機

効率の良い整列機構





整列ポケットに送られた容器は前向き、後ろ向き両方向とも正立されます。ローター内での停滞時間が少ないため効率よく整列します。

工具レスの型換え



品種換えには、整列コマと正立シュートの2種の部品を交換します。この部品は、はめ込み式になっているため工具は不要です。品種切替も5分で完了できます。



省スペース容器リフター



リフトコンベヤを垂直にして省スペース化しました。ホッパー容量を600ℓと大きくし、ボトル供給回数を少なくしました。


無人化に必要な検査ユニット

容器詰まり検査・逆さ容器自動排出機構・倒瓶自動排出機構を標準装備し、生産ラインの稼働率を低下させません。

仕様 SPECIFICATIONS

整列能力	15~100本/分
兼用範囲	容器高さ 100~320mm 容器太さ 40~110mm 形状 丸形・角形・扁平の各形状 ※容器口偏芯の場合は方向規正装置で対応します。(オプション)
電力	AC200V 0.5kw
圧縮エア	500Nℓ/分 0.5MPa
搬送面高さ	弊社標準 800±25mm
全長	3050mm
全幅	1500mm
全高	2300mm(搬送面800mmにおいて)

平面図 DIMENSION



■製造元

静甲株式会社

清水工場

〒424-0809 静岡県清水市天神2-8-1
TEL/0543-66-0113 0543-66-0118
FAX/0543-67-6690
E-mail.seikoshi@po2.across.or.jp

■総販売元

nk 日本機械商事株式会社

東日本本社 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3(ニュー麹町ビル)
TEL.03(3265)8411 FAX.03(3265)8417
清水支店 〒424-0042 静岡県清水市高橋南町6番8号
TEL.0543(64)1511 FAX.0543(64)3770
西日本本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-9(静岡県産業ビル)
TEL.06(6262)3461 FAX.06(6262)3465
福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-7-35(博多ハイテックビル)
TEL.092(475)4662 FAX.092(475)4663